

Soldadora completa doble T6 de unión de juntas, de señal, Sin cabezal Tipo de terminal de unión, 5/16 in Bondstrand

Data Solutions

NÚMERO DE CATÁLOGO

SBHFT6B



CARACTERÍSTICAS

Ensamblaje completo de soldadora que proporciona los medios necesarios para fijar las uniones del puente a la cabeza del raíl, a través de la junta

La conexión se realiza dentro de los límites de la barra de empalme

Incluye limpiador de molde

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Material: Acero; Grafito; Termoplástico

Tipo de carril: 85 lb a 141 lb T-Rail secciones

Estilo de terminal de conexión: Cabeza libre

Tamaño del conductor: 5/16" Bondstrand

Diámetro exterior del conductor, nominal: 7.95mm

Longitud de unión: 177.8mm

Estilo de soldador: T6

Solo molde: No

Molde de repuesto: SBB492M

Material de soldadura: SB32, se vende por separado

Clip de unión: B194D x 2, se vende por separado

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE