


Estante con respiradero ajustable, se adapta a 19 pulgadas, de acero, negro

Data Solutions

NÚMERO DE CATÁLOGO

ESHVA19



El estante con respiradero ajustable de acero se puede ajustar de frente hacia atrás en incrementos de 25 mm. Está diseñado para soportar equipos de red dentro de un rack de marco abierto. El estante se monta en la brida delantera o trasera de un rack de marco abierto. La clasificación de carga del estante es de 60 lb (27.2 kg)

CARACTERÍSTICAS

El estante con respiradero de acero ajustable se puede ajustar de frente a incrementos de 25 mm.

Está diseñado para soportar equipos de red dentro de un rack de marco abierto.

El estante se monta en la brida delantera o trasera de un rack de marco abierto.

La clasificación de carga del estante es de 60 lb (27.2 kg)

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 21829

Material: Acero dulce

Acabado: Polvo recubierto

Color: Jet Black

Código de color: RAL 9005

Espesor: 1.52mm

Unidades de rack: 2U

Anchura: 10922mm

Altura: 89mm

Fondo: 400mm

Ancho del rack: 19in

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE