

Bases



Las bases para respiradero están diseñadas para usarse con paquetes de impulsor nVent HOFFMAN e incluyen una malla de acero inoxidable para evitar la entrada de residuos. Las bases para respiradero cuentan con una disposición para instalar fácilmente un filtro de horno estándar. Si se usan bases para respiradero, se recomienda un filtro de horno de flujo de aire máximo. No se proporcionan filtros. Las bases sólidas están diseñadas para usarse con una solución de refrigeración de bucle cerrado.

CARACTERÍSTICAS

Las bases para respiradero están diseñadas para proporcionar flujo de aire adicional a los gabinetes exteriores WeatherFlo.

ESPECIFICACIONES

Material:	Aluminio
Acabado:	Polvo recubierto
Código de color:	RAL 9003
Color:	Señal blanca

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Espesor	Aberturas de tapa pasacables
WFHD3VB6830	21012	3mm	4
WFHD3B3630	21006	3mm	2
WFHD3VB3630	21013	3mm	2
WFHD3B6830	21007	3mm	4

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRachte