

# Puerta de acero Varistar CP, perforada con bloqueo de 1 punto, solo llavero, RAL 7021, 33 U, 1600H 800W

## Data Solutions

### NÚMERO DE CATÁLOGO

**21630-512**



Varistar CP Puerta de acero perforada, IP 20 con bloqueo de un solo punto.

### CARACTERÍSTICAS

Puerta de acero perforada con cierre de punto único para la clase de protección IP 20

Ángulo de apertura 180°

Cubierta de cerradura de llave

### ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Altura del rack: 33U

Altura: 1600mm

Anchura: 800mm

Tipo de bloqueo: Bloqueo de punto único

Cantidad del paquete: 1

Color: Gris negro

Código de color: RAL 7021

De conformidad con: IEC 61587-1

Material: Acero

Familia de productos: Varistar CP

Tipo de producto: Puerta de gabinete

Grado de protección: IP20

Tipo: Puerta de acero, perforada

Compatible con: Varistar CP

Net Weight: 15.002kg

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Las puertas IP20 de 24U - 33U tienen 2 bisagras, las puertas IP20 de 38U - 52U tienen 3 bisagras para garantizar estructuras de cierre IP20 robustas para gabinetes más altos

Por favor, pida el mango de la palanca 24630003 y el bloqueo DIN por separado si desea reemplazar el mango de la palanca de bloqueo DIN 1333

Por favor, compre el kit de puesta a tierra por separado.

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**