



Marco móvil del gabinete de Varistar CP, 52 U, 2450H, 800W, 1100D.

Data Solutions

NÚMERO DE CATÁLOGO

20630-255



Varistar marco de acero soldado para requisitos de carga estática. Para 19", ETSI o integración de placa de montaje. Para aplicaciones móviles.

CARACTERÍSTICAS

Soldado, acabado con recubrimiento en polvo, gris negro, RAL 7021

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Altura del rack: 52U

Altura: 2450mm

Anchura: 800mm

Fondo: 1100mm

Cantidad del paquete: 1

Color: Gris negro

Código de color: RAL 7021

De conformidad con: IEC 61587-1; IEC 61587-3

Carga dinámica: 1000kg

Material del bastidor: Acero

Material: Acero

Familia de productos: Varistar CP

Tipo de producto: Gabinete / Rack Frame

Carga estática: 1600kg

Tipo: Móvil

Compatible con: Varistar CP

Net Weight: 52.508kg

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte