

Varistar CP Puerta de acero, llana con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 29 U, 1400H 600W, IP55

Data Solutions

NÚMERO DE CATÁLOGO

21630-211



Puerta de acero con marco de montaje en el interior, bloqueo de 3 puntos y con mango de palanca con pulsador incorporado.

CARACTERÍSTICAS

Puerta de acero con cierre de tres puntos para la clase de protección IP 55

Mango de palanca con pulsador incorporado

Ángulo de apertura 180°

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Altura del rack: 29U

Altura: 1400mm

Anchura: 600mm

Cantidad del paquete: 1

Color: Gris negro

Código de color: RAL 7021

De conformidad con: IEC 61587-1

Acabado: Polvo recubierto

Tipo de bloqueo: Bloqueo de 3 puntos

Material: Acero

Familia de productos: Varistar CP

Tipo de producto: Puerta de gabinete

Grado de protección: IP55

Tipo: Puerta de acero

Compatible con: Varistar CP

Net Weight: 15.761kg

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor, pida el medio cilindro del perfil DIN para la manija de la palanca por separado.

Por favor, compre el kit de puesta a tierra por separado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE