

# Varistar CP Puerta de Acero, Llano con Bloqueo de 1 Punto, RAL 7021, 24 U, 1200H, 800W

## Data Solutions

### NÚMERO DE CATÁLOGO

**21630-401**



Varistar CP Puerta de acero, IP 20 con bloqueo de punto único.

### CARACTERÍSTICAS

Puerta de acero con cierre de punto único para la clase de protección IP 20

Ángulo de apertura 180°

### ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Altura del rack: 24U

Altura: 1200mm

Anchura: 800mm

Tipo de bloqueo: Bloqueo de punto único

Cantidad del paquete: 1

Color: Gris negro

Código de color: RAL 7021

De conformidad con: IEC 61587-1; IEC 61587-3

Acabado: Polvo recubierto

Material: Acero

Familia de productos: Varistar CP

Tipo de producto: Puerta de gabinete

Grado de protección: IP20

Tipo: Puerta de acero

Compatible con: Varistar CP

Net Weight: 13.697kg

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

---

Las puertas IP20 de 24U - 33U tienen 2 bisagras, las puertas IP20 de 38U - 52U tienen 3 bisagras para garantizar estructuras de cierre IP20 robustas para gabinetes más altos

Por favor, pida el mango de la palanca 24630003 y el bloqueo DIN por separado si desea reemplazar el mango de la palanca de bloqueo DIN 1333

Por favor, compre el kit de puesta a tierra por separado.

## ADVERTENCIA

---

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**