

Soldadora completa doble T6 de unión de juntas, de señal, Pestaña de 1 in Tipo de terminal de unión, 35 mm² trenzado flexible

Data Solutions

NÚMERO DE CATÁLOGO

SBST6X2



CARACTERÍSTICAS

Ensamblaje completo de soldadora que proporciona los medios necesarios para fijar las uniones del puente a la cabeza del raíl, a través de la junta

La conexión se realiza dentro de los límites de la barra de empalme

Incluye limpiador de molde

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 222628

Material: Acero; Grafito; Termoplástico

Tipo de carril: 85 lb a 141 lb T-Rail secciones

Estilo de terminal de conexión: 1" Tab

Tamaño del conductor: 35 mm² Ropelay

Diámetro exterior del conductor, nominal: 7.75mm

Longitud de unión: 177.8mm

Estilo de soldador: T6

Solo molde: No

Molde de repuesto: SBSX2

Material de soldadura: SB25 x 2, se vende por separado

Bastidor: SBSX2F, se vende por separado

Clip de unión: SBS119 x 2, se vende por separado

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE