

Matrice de l'outil de sertissage par compression, type M2, Standard, Torsadé, 300 mm², Torsadé, 600 kcmil

Data Solutions

RÉFÉRENCE CATALOGUE

RKM2300



FONCTIONS

Convient pour les cosses de câbles et les connecteurs

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 716942

Type de cosse/connecteur: Standard

Taille de conducteur: 300 mm² Torsadé; 600 kcmil Torsadé

Largeur de sertissage: 5mm

Outil: M2H; M2M

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE