

Collier de serrage à cloche BH, 1" Tuyau, 25 DN, 33,7 mm OD, 44,5 mm

RÉFÉRENCE CATALOGUE

BH0100CP



FONCTIONS

La vis de montage est encastrée et comporte un point de perforation qui permet sa fixation sur ossatures métallique

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Matériau: Acier

Finition: Cuivre électroplaqué


Taille du tuyau: 1"

NB/DN: 25

Diamètre extérieur (OD): 33.7 mm

A: 19 mm

B: 44.5 mm



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221
Option 1 – Service client
Option 2 – Assistance
technique

Europe

Pays-Bas :
+31 800-0200135
France :
+33 800 901 793

Europe

Allemagne :
800 1890272
Autres pays :
+31 13 5835404

APAC

Shanghai :
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney :
+61 2 9751 8500



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

