

Outil de sertissage par compression, pompe à pied

Data Solutions



FONCTIONS

Plage de large section

Flexible long à haute pression mesurant 2 mètres (6,5') de long

Compact et facile d'utilisation

Comprend un boîtier spécial facile à transporter

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Force appliquée	Système	Matrices	Forme de sertissage	Taille de conducteur
M4FP	250kN	Pompe hydraulique à pied	Série PKM4	Hexagonal	N° 6 Torsadé - 1 000 kcmil Torsadé, 16 mm ² Torsadé - 625 mm ² Torsadé

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des

dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE