

Crochet en J Cablecat 19 mm, attache pour tige acier, rebord 3-9,5 mm, tige M6

Data Solutions

RÉFÉRENCE CATALOGUE

CAT124Z34



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Fixation à tige filetée équipée d'un crochet en J nVent CADDY Cablecat

Prend en charge les câbles courant faible

Fonctionnalités et options d'application accrues en combinant les produits 4Z et 6Z en une seule offre améliorée et efficace

Clip multifonction amélioré, compatible avec plus de tailles de tige filetée, permettant d'optimiser l'inventaire et de réduire le nombre de références en stock

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Matériau: Acier; Spring Acier

Finition: Préalgalvanisé; nVent CADDY Armour

Diamètre: 19mm

Épaisseur de bride: 3 – 9.5mm

Taille du piquet: M4; M6; M8; M10

Diamètre de fil: 3.9 – 4.8mm

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE