

Matrice de l'outil de sertissage par compression, type M2, Standard, Torsadé, 150 mm², Torsadé, 300 kcmil

Data Solutions

RÉFÉRENCE CATALOGUE

RKM2150



FONCTIONS

Convient pour les cosses de câbles et les connecteurs

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Type de cosse/connecteur: Standard

Taille de conducteur: 150 mm² Torsadé; 300 kcmil Torsadé

Largeur de sertissage: 5mm

Outil: M2H; M2M

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE