

# Baie serveur Varistar CP, RAL 7021, accouplable, 42 U, 2000H 800L 1200P

## Data Solutions

### RÉFÉRENCE CATALOGUE

---

#### 10630-024



Cadre en acier soudé pour les exigences de charge statique élevée. Préparé pour l'intégration des actifs informatiques 19.

### FONCTIONS

---

Préconfigurée, baie prête à l'emploi

Charge statique admissible jusqu'à 1600 kg, dynamique 1000 kg

Indice de Protection IP 20

Installation de différents équipements informatiques possibles

Faces d'aération intégrées pour le refroidissement avant et arrière

Intégration aisée dans le système de confinement des allées

### ATTRIBUTS DU PRODUIT

---

Hauteur du rack: 42U

Hauteur: 2000mm

Matériau des pièces d'habillage: Acier

Largeur: 800mm

Coloris de l'habillage: Gris foncé

Profondeur: 1200mm

Type: Accouplable

Quantité par colis: 1

Charge dynamique: 1000kgf

Teinte RAL des pièces d'habillage: RAL 7021

Finition: Revêtement poudré

Matériau du bâti: Acier

Matériau: Acier

Famille de produits: Varistar CP

Type de produit: Rack

Charge statique: 1600kg

Net Weight: 122.5kg

## AVERTISSEMENT

---

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**