

Panneau 19 po à charnière, montage mural, 6U, noir, acier

Data Solutions

RÉFÉRENCE CATALOGUE

E19HPM6U



Le panneau à charnière de 19 pouces offre une solution pour les équipements de réseaux de petit volume, les panneaux de raccordement et de connexion lorsqu'il y a peu d'espace au sol. La simplicité d'accès facilite l'installation des composants et les futures expansions sans déranger l'équipement ou le câblage existant. Montage sur charnières à gauche ou à droite.

NORMES INDUSTRIELLES

cUL Listed per CSA C22.2 No. 182.4; File No. E230874

cUL Listed per CSA C22.2 No. 182.4; File No. E230874

EIA 310-D

FONCTIONS

Conception ouverte pour une circulation de l'air optimale

Larges orifices de sortie de câble sur la surface arrière

Les fentes de montage en trou de serrure sur les centres 16 po peuvent accueillir des fixations jusqu'à 3/8 po (non fournies)

Les charnières à usage intensif sont soudées au cadre

Charnière fournie pour chaque espacement entre deux unités de rack

Le modèle à une unité de rack a une demi charnière

Permet d'accéder à l'arrière de l'équipement

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 11004

Matériau: Acier doux

Finition: Revêtement poudré

Couleur: Noir foncé

Code couleur: RAL 9005

Épaisseur: 2.66mm

Unités de rack: 6U

Capacité de charge: 68kg

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE