

RackPower PDU RP100 110V / 30A , 24x NEMA 5-20R L5-30P fiche, Noir, Acier

Data Solutions

RÉFÉRENCE CATALOGUE

RPP110P30AP124



Les unités intelligentes de distribution d'énergie RackPower permettent de contrôler l'alimentation des armoires, des racks à cadres ouverts et des armoires murales. Concevez votre solution d'alimentation via diverses options de configuration. Les unités sont disponibles dans des capacités de montage horizontal en rack de 19-po ou vertical et une large gamme de fonctionnalités.

Si la gamme d'éléments préconfigurés ne répond pas à vos besoins, tous les PDU peuvent être configurés selon vos spécifications dans le cadre d'une commande personnalisée. Contactez le service client pour passer une commande.

Pour personnaliser la configuration d'un PDU, rendez-vous sur https://configurator.schroff.biz/PDU_Webapp/

NORMES INDUSTRIELLES

Test conforme au fichier UL E309439 UL 60950-1
Équipement informatique

Test to cUL File E309439 CSA-C22.2 No. 60950-1
Information Technology Equipment

Équipement technologique

FCC

CE

RoHS

REACH

FONCTIONS

Unique ou multi-phase

Tensions d'entrée Amérique du Nord 110/120 V c.a. ou 208 V c.a, 230 Vc.a Europe et Asie ou 400 V c.a.

Prises et réceptacles globaux conformes à la norme NEMA et CEI

5 Types de configuration : RP3000, RP2000, RP1500, RP1000, RP100

Communications et surveillance externes – connexions LAN protégées et sécurisées

Surveillance locale et à distance de l'alimentation des prises et des circuits uniques montrant les données pour le courant (AMP), la tension (Volt), la puissance (kW), la consommation d'énergie (kWh) et le facteur de puissance de l'ensemble du PDU avec une précision de mesure de +/-1 %.

Commutateur marche/arrêt d'alimentation à distance

Contrôleur intelligent (compteur RP) et module DC remplaçables sur site, remplaçables en ligne

19po. Montage en rack (offre 1 et 2 RU)

Montage polyvalent vertical/rack et armoire

Protection contre les surtensions

Entrée d'alimentation double pour PDU RackPower monophasés

Capteur de températures ou de températures & humidités

Cordon d'alimentation en faisceau – différentes longueurs, couleurs et fiches

Divers styles de cordons et de fiches disponibles ; également disponibles en LSZH (à faible dégagement de fumée, sans halogène).

Matériel de montage inclus

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 38736

Hauteur: 1100mm

Largeur: 80mm

Profondeur: 54mm

Matériau: Acier doux

Finition: Revêtement poudré

Code couleur: RAL 9005

Couleur: Noir foncé

Charge électrique nominale: 30A

Tension CA: 110V

Nombre de phases: 1Ph

Nombre de prises: 24

Type de prise: NEMA 5-20R

Type de prise: NEMA L5-30P

Fixation: Vertical

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE