

Kit de niveleur ProLine G2



Le kit de niveleur de type poteau permet une hauteur réglable aux coins de l'armoire pour tenir compte des sols irréguliers. Les niveleurs se vissent dans les coins du châssis et peuvent être utilisés avec une plaque d'obturation montée sur le fond ou un socle plein de 0 mm ; ils peuvent également être fixés sur les blocs de coin du fond de socle standard. Les niveleurs sont plaqués pour une utilisation en intérieur et conçus pour supporter 1 361 kg (3 000 lb).

FONCTIONS

Le kit de niveleur pour socle mobile permet une hauteur réglable aux coins du socle mobile pour tenir compte des sols irréguliers

Les niveleurs sont plaqués pour une utilisation en intérieur et conçus pour supporter 1361 kg (3000 lb).

SPÉCIFICATIONS

Finition: Plaqué

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Matériau
P2ALK	36156	Acier doux
P2ALKMB	36206	Acier doux

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Note: les roulettes sans verrouillage du socle mobile ont une capacité de charge de 453,6 kg (1 000 lb.) : faire preuve de prudence lors du retrait des niveleurs.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE