

PDU| Bâti de prises, UTE, Raccordement Wieland®



Bâti de prises modulaire et compact avec éléments de protection. Châssis en aluminium de 1 U par 1 U, le PDU peut facilement être intégré dans un rack. Le connecteur Wieland permet de combiner facilement différents cordons d'entrée de l'alimentation.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Entrée via connecteur Wieland® GST 18

Possibilité de monter le bâti de prises dans les quatre directions (rotation de 90° sur lui-même)

Sortie avec prises UTE

Montage horizontal ou vertical

Hauteur 1 U

Conforme à la norme NFC 61-303

Hauteur utile 1 U

Conforme NFC 61-303

SPÉCIFICATIONS

Longueur:	438.5mm
Matériau:	Aluminium; Polyamide
Type de produit:	Bâti de prises

Table 1/2

Référence catalogue	Type de prise	Nombre de prises	Sorties commutées	Tension CA	Fonction	Quantité par colis
60110-357	UTE	6	Non	230V	Protection contre les surintensités	1
60110-356	UTE	6	Non	230V	Protection contre les surintensités	1
60110-346	UTE	8	Non	230V		1
60110-355	UTE	6	Non	230V	Protection contre les surintensités	1
60110-348	UTE	8	Non	230V		1
60110-347	UTE	8	Non	230V		1

Table 2/2

Référence catalogue	Couleur	Profondeur	Finition
60110-357	Rouge	44mm	Anodisé
60110-356	Noir	44mm	Anodisé
60110-346	Blanc	44mm	Anodisé
60110-355	Blanc	44mm	Anodisé
60110-348	Rouge	44mm	Anodisé
60110-347	Noir	44mm	Anodisé

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Équerre pour montage vertical à commander séparément

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE