

Sportello in acciaio Varistar CP, semplice con bloccaggio a 3 punti, RAL 7021, 33 U, 1600H 800W, IP55

Data Solutions

CODICE A CATALOGO

21630-218



Sportello in acciaio con telaio di montaggio all'interno, bloccaggio a 3 punti e maniglia a leva con pulsante incorporato.

CARATTERISTICHE

Sportello in acciaio con bloccaggio a tre punti per classe di protezione IP 55

Maniglia a leva con pulsante incorporato

Angolo di apertura 180°

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Altezza del rack: 33U

Altezza: 1600mm

Larghezza: 800mm

Quantità nella confezione: 1

Colore: Grigio nero

Codice colore: RAL 7021

È conforme a: IEC 61587-1

Finitura: Verniciato a polvere

Tipo di bloccaggio: Bloccaggio a 3 punti

Materiale: Acciaio

Famiglia di prodotti: Varistar CP

Tipo di prodotto: Sportello dell'armadio

Grado di protezione: IP55

Tipo: Sportello in acciaio

Funziona con: Varistar CP

Net Weight: 22.912kg

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Si prega di ordinare separatamente il semicilindro profilato DIN per l'impugnatura della leva.

Acquistare il kit di messa a terra separatamente.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE