

Cavo WLock C19/C20, 1,2 m, blu, 75 pz

Data Solutions

CODICE A CATALOGO

EP1920B48X75



I due cavi di alimentazione sicuri W-Lock forniscono una migliore tenuta del cavo tra la PDU e l'apparecchiatura IT. Entrambi i collegamenti richiedono un'azione deliberata per rilasciare i pulsanti di bloccaggio per evitare il distacco accidentale dei collegamenti di alimentazione. I cavi funzionano con qualsiasi connettore femmina IEC standard corrispondente, ma la funzione di bloccaggio richiede uscite W-lock o V-lock compatibili

CARATTERISTICHE

Fissare i cavi di alimentazione a doppio bloccaggio

La spina IEC C14/C20 si blocca in qualsiasi PDU RackPower

Il connettore IEC con bloccaggio universale si blocca saldamente in qualsiasi ingresso di alimentazione C14/C20 standard

Entrambi i collegamenti richiedono un'azione deliberata per rilasciare i pulsanti di bloccaggio e scollegare l'alimentazione

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Cavo

Famiglia di prodotti: Enlogic

Tipo: Cavo

Funziona con: RackPower

Lunghezza: 1200mm

Colore: Blu

Altezza: 270mm

Lunghezza del cavo di ingresso: 1.176m

Quantità nella confezione: 75

Tipo di spina: C19/C20

Cavo di ingresso rimovibile: N.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE