

Pannello frontale da 19", 7 U, 3 mm, al, anodizzato, bordi non trattati

Data Solutions

CODICE A CATALOGO

30219-137



Pannelli anteriori in alluminio.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Alluminio, spessore 4 o 3 mm, con finitura anodizzata o verniciata

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Altezza del rack: 7U

Profondità (D): 3mm

Tipo di accessorio: Pannello frontale

Montaggio: Anteriore a vite

Finitura: Anodizzato

Finitura anteriore: Anodizzato

Quantità nella confezione: 1

Finitura posteriore: Anodizzato

Bordi trattati: N.

Schermatura EMC: N.

Altezza (H): 310.3mm

Materiale: Alluminio

Tipo di prodotto: Pannello frontale

Larghezza rack: 95HP

Tipo: Pannello frontale da 19"


Larghezza (W): 483mm

Net Weight: 1.18kg

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Ordinare il kit di assemblaggio da 19" separatamente.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE