

Krimpgereedschap, matrijs, Type M2, Standaard, 240 mm² in strengen, 500 kcmil in strengen

Data Solutions

CATALOGUSNUMMER

RKM2240



KENMERKEN

Geschikt voor kabelaanluitpunten en -connectors

PRODUCTKENMERKEN

Artikelnummer: 716941

Type kabelschoen/connector: Standaard

Geleidergrootte: 240 mm² gevlochten; 500 kcmil gevlochten

Krimpbreedte: 5mm

Hulpmiddel: M2H; M2M

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE