

# Krimpgereedschap, matrijs, Type M2, Standaard, 300 mm<sup>2</sup> in strengen, 600 kcmil in strengen

## Data Solutions

### CATALOGUSNUMMER

---

**RKM2300**



### KENMERKEN

---

Geschikt voor kabelaanluitpunten en -connectors

### PRODUCTKENMERKEN

---

Artikelnummer: 716942

Type kabelschoen/connector: Standaard

Geleidergrootte: 300 mm<sup>2</sup> gevlochten; 600 kcmil gevlochten

Krimpbreedte: 5mm

Hulpmiddel: M2H; M2M

### WAARSCHUWING

---

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2026 nVent. Alle nVent-merken en -logo's zijn eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of haar gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. nVent behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

Dit document is door het systeem gegenereerd.