

WLock C19/C20, 1,8 m, blå, 50 stk

Data Solutions

KATALOGNUMMER

EP1920B72X50



Sikre, doble W-Lock-strømledninger gir bedre oppbevaring av ledningen mellom både PDU og IT-utstyr. Begge tilkoblingene krever bevisst handling for å frigjøre låseknappene for å hindre utilsiktet løsrivelse av strømtilkoblingene. Ledningene fungerer med alle tilsvarende standard IEC-stikkontakter, men låsefunksjonen krever kompatible W-lock- eller V-lock-uttak

FUNKSJONER

Sikre strømledninger med dobbel låsing

IEC C14/C20-pluggen låses til en hvilken som helst RackPower-PDU

IEC-kontakten for universell låsing låses sikkert inn i alle standard C14/C20-strøminntak

Begge tilkoblingene krever bevisst handling for å frigjøre låseknappene og koble fra strømmen

PRODUKTEGENSKAPER

Produkttype: Kabel

Produktserie: Enlogic

Type: Kabel

Fungerer med: RackPower

Lengde: 1800mm

Farge: Blå

Høyde: 270mm

Lengde på inngangskabel: 1.764m

Antall pakker: 50

Pluggtype: C19/C20

Uttakbar inngangskabel: Nei

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE