

Monteringsramme, UMF



Modulkomponenter kan monteres på forhånd, og rammen kan justeres til ønsket dybde, slik at den f.eks. kan romme større utstyr.

FUNKSJONER

Beskrivelse: For enkel montering av komponenter for DIN-skinne. DIN-skinnene er justerbare i høyden.

Materiale: Galvanisert stål.

Levering: Vertikale profiler, forsterkede DIN-skinner, støttebraketter og monteringsutstyr.

Adjustable DIN rail frame for compact polyester wall mounted enclosures

Modular components can be pre-mounted onto the chassis before being fitted into the enclosure

The frame allows the components to be mounted and adjusted to the correct depth

The frame allows panel builders to quickly install modular components or large equipment as the frame can be adjusted in depth

SPESIFIKASJONER

Overflate: Galvanisert

Materiale: Galvanisert stål

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Høyde	Bredde	Antall moduler	DIN-skinne	Kapslingsmateriale
UMF6403	2519314	615mm	415mm	54	3	Polyester
UMF4302	2519311	415mm	315mm	24	3	Polyester
UMF3202	2519310	315mm	215mm	12	3	Polyester
UMF5403	2519313	515mm	415mm	54	3	Polyester
UMF7503	2519316	735mm	535mm	88	4	Polyester
UMF8604	2519317	835mm	635mm	96	4	Polyester
UMF10805	2519308	1035mm	835mm	180	5	Polyester

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE