

# Panel boczny Varistar CP, przykręcany, RAL 7021, 47 U, 2200H 800D, IP55

## Data Solutions

### NUMER KATALOGOWY

**21630-246**



Panel boczny zespołu śrubowego do szafki Varistar CP.

### FUNKCJE

Przykręcany, wytrzymały panel boczny do montażu dla jednej osoby

Panel boczny bez zestawu uziemiającego

### ATRYBUTY PRODUKTU

Wysokość stojaka: 47U

Wysokość: 2200mm

Głębokość: 800mm

Stopień ochrony: IP55

Liczba opakowań: 2

Kolor: Czarny/szary

Kod koloru: RAL 7021

Wykończenie: Powłoka proszkowa

Materiał: Stal

Rodzina produktów: Varistar CP

Typ produktu: Szafa/panel stojaka

Typ: Panel boczny, przykręcany

Net Weight: 41.721kg

## DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

---

Zestaw uziemiający należy zakupić osobno.

## OSTRZEŻENIE

---

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE