

19" Front Panel, 4 U, 3 mm, Al, RAL7035

Data Solutions

NÚMERO DE CATÁLOGO

30118-303



Front panels made of Aluminum.

CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Aluminum, 4 or 3 mm thick, with Anodized or Painted finish

CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Rack Height: 4U

Profundidade (D): 3mm

Accessory Type: Front panel

Instalação: Screw-on Front

Acabamento: Pintura electrostática com Acabamento Texturado

Front Finish: Painted

Quantidade por embalagem: 1

Código de cor: RAL 7035

Altura (H): 177mm

Product Type: Front Panel

Rack Width: 95HP

Tipo: 19" Front Panel

Largura (W): 483mm

Net Weight: 0.692kg

Please order 19" assembly kit separately.

Technical drawing of a rectangular plate. The overall width is 483 and the overall height is H. The plate has four holes along the left edge and four holes along the right edge. The distance from the left edge to the center of the first hole is g. The distance between the centers of the four holes on the left is 465. On the right side, the distance from the center of the top hole to the right edge is X1, the distance between the centers of the top two holes is X2, and the distance between the centers of the bottom two holes is X1. The total height H is the sum of these three vertical segments.

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE