

nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 40–43 mm OD, 1 1/4" Pipe, 32 DN

NUMĂR DE CATALOG

SXD043



CERTIFICATIONS



CARACTERISTICI

Includes easy closing mechanism

Combo head bolt works with slotted, hex, or Phillips drivers

Category II noise reduction according to DIN EN ISO 3822-1

Compliant for sound insulation design according to DIN 4109

Reaction-to-fire classification is "E" in compliance with DIN EN 13501-1

ATTRIBUTE PRODUS

Article Number: 400068

Material: Oțel;EPDM-SBR Rubber

Finish: Electrogalvanized

Color: Black

Temperature: -50 to 110 °C

Outer Diameter (OD): 40 - 43 mm

Pipe Size: 1 1/4" Min

NB/DN: 32

Rod Size (RS): M8;M10

Width (W): 20 mm

Thickness (T): 1.2 mm

Screw Diameter (Sc): 5

Screw Length (L): 25mm

Static Load: 1000N

DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

Lining is EPDM rubber.

DIAGRAMS



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

