



Beschreibung: Austrittsfilter zur natürlichen Ventilation oder zur erzwungenen Ventilation in Kombination mit einem Filterlüfter der EF-Serie. nVent HOFFMAN-Austrittsfilter sparen Zeit, da sie mit einem einfachen Click-In System ohne Schrauben montiert werden. Die scharnierte Front kann für einen schnellen und einfachen Filterwechsel geöffnet werden. Filter-Effizienz 88% (91% bei EFA500R5 und größer).

Material: Frontabdeckung aus Injektions-gegossenem Thermoplastik, selbstverlöschend, UL94V0.

Temperaturbereich: -40 °C to +55 °C.

Schutzart: IP 54 | TYPE 12.

Oberfläche: RAL 7035.

Zertifikate: CE, EAC, cRUus_UL Recognized.

Verpackungseinheit: 1 Austrittsfilter.

Filtermatte (EN779)	Filterleistung (%)	Ausschnitt (mm)	T	CatalogNumber
G4	>90	92 × 92	19	EFA100R5
G4	>90	125 × 125	26	EFA200R5
G4	>90	177 × 177	34	EFA220R5
G4	>90	223 × 223	38	EFA250-300R5
G3	>90	291 × 291	39	EFA500-700R5