

Rack de marco abierto sísmico de 2 postes, 86.02 x 26.75 x 18.00, acero, negro

Data Solutions

NÚMERO DE CATÁLOGO

ESDR19FM45U



Los racks de marco abierto de 2 postes sísmicos, diseñados para aplicaciones afectadas por vibraciones y actividad sísmica, integran la gestión de cableado en un marco de acero de gran calibre totalmente soldado. Estos racks, utilizados en aplicaciones de centros de datos de comunicación y salas de telecomunicaciones, pueden integrarse a racks estándar de 2 o 4 postes para ampliar los sistemas existentes.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

Carga nominal de 1134 kg (2500 lb)
2500 lb. (1134 kg) rated load
cUL Listed per CSA C22.2 No. 182.4; File No. E230874
NEBS -Telcordia GR-63-CORE zona 4: Probado con 500 lb (226.8 kg) of equipment installed
EIA 310-D
OSHDP Pre-Approval OPM-0197-13
NEBS is a trademark of Telcordia
OPM-0197-13
NEBS is a trademark of Telcordia

CARACTERÍSTICAS

La altura nominal es 7 pies (2.13 m) (45 U).

Se ajusta a equipo para montaje en rack de 19 pulg.

Los rieles laterales están roscados en ambos lados con rosca 12-24 UNC para una instalación rápida.

El patrón de orificios de montaje vertical EIA Universal 5/8 - 5/8 - 1/2 pulg. coincide con los estándares de la industria y se conecta a los racks más competitivos.

Parte superior de cascada frontal integral.

Orificios prebarrenados en la parte superior para facilitar la instalación de la trayectoria.

Recortes superior e inferior para entrada de cables.

Disposición de tierra con símbolo de tierra.

Complemento completo de componentes que hacen juego para la gestión de equipo y cableado.

El rack está completamente soldado para una máxima rigidez.

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 14241

Altura: 2185mm

Anchura: 679mm

Fondo: 457mm

Material: Acero dulce

Acabado: Polvo recubierto

Color: Jet Black

Código de color: RAL 9005

Espesor: 3.4mm

Unidades de rack: 45U

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE