

# Heavy Duty Pipe Clamp per DIN 3567, Steel, Plain, 508mm OD, 20" Pipe, 500 DN

## KATALOGOVÉ ČÍSLO

---

**DIN508PL**



## VLASTNOSTI

---

For high static requirements in industrial construction

Suitable for fix point applications

Can be welded onto T-beam to form a sliding element

## VLASTNOSTI PRODUKTU

---

Article Number: 400191

Materiál: Ocel

Povrchová úprava: Plain

Outer Diameter (OD): 508 mm

Pipe Size: 20"

NB/DN: 500

Hole Size (HS): 27 mm

Width (W): 70 mm

Thickness (T): 10 mm

A: 600 mm

## DIAGRAMS



## UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na [www.nvent.com](http://www.nvent.com) a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

