

# nVent CADDY Macrofix Plus Kombi with Combination Nut, M8, M10, 1/2" Rod, 138-148mm OD

## KATALOGOVÉ ČÍSLO

---

**MPK148**



## VLASTNOSTI

---

Includes easy closing mechanism

Age-resistant lining

Category II noise reduction according to DIN EN ISO 3822-1

Compliant for sound insulation design according to DIN 4109

Reaction-to-fire classification is "E" in compliance with DIN EN 13501-1

## VLASTNOSTI PRODUKTU

---

Article Number: 586765

Rod Size (RS): M8;M10;1/2"

Temperature: -50 to 110 °C

Barva: Black

Materiál: Ocel;EPDM-SBR Rubber

Povrchová úprava: Electrogalvanized

Outer Diameter (OD): 138 - 148 mm

Pipe Size: 5"

NB/DN: 125

Width (W): 25 mm

Thickness (T): 2 mm

Screw Diameter (Sc): 6 mm

Screw Length (L): 50mm


Static Load: 3200N

Unit Weight: 0.4 kg

## DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Lining is EPDM rubber.

## DIAGRAMS



## UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na [www.nvent.com](http://www.nvent.com) a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

