

nVent CADDY Superfix 243 M8, 15–19 mm OD, 3/8" Pipe, 10 DN

KATALOGOVÉ ČÍSLO

SXE019



CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

Includes easy closing mechanism

Combo head bolt works with slotted, hex, or Phillips drivers

Category II noise reduction according to DIN EN ISO 3822-1

Compliant for sound insulation design according to DIN 4109

Reaction-to-fire classification is "E" in compliance with DIN EN 13501-1

VLASTNOSTI PRODUKTU

Article Number: 400056

Materiál: Ocel; EPDM-SBR Rubber

Povrchová úprava: Electrogalvanized

Barva: Black

Temperature: -50 to 110 °C

Outer Diameter (OD): 15 - 19 mm

Pipe Size: 3/8"

NB/DN: 10

Rod Size (RS): M8

Width (W): 20 mm

Thickness (T): 1.2 mm

Screw Diameter (Sc): 5


Screw Length (L): 25mm

Static Load: 1000N

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Lining is EPDM rubber.

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

