

# Hex Head Bolt

## VLASTNOSTI

Fully threaded hexagon head bolt

## SPECIFIKACE


**Complies With:** DIN 933

**Materiál:** Ocel

Table 1/1

Katalogové číslo	Article Number	Povrchová úprava	Screw Diameter (Sc)	Screw Length (L)
HSCRM825EG	593680	Electrogalvanized	8	25mm
HSCRM1025HD	593745	Hot-Dip Galvanized	10	25mm
HSCRM1030HD	593755	Hot-Dip Galvanized	10	30mm

## DIAGRAMS



## UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na [www.nvent.com](http://www.nvent.com) a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

**North America**

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

**Europe**

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

**Europe**

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

