

Hex Nut



VLASTNOSTI

Internally threaded with a hex drive for many applications

SPECIFIKACE

Table 1/1

Katalogové číslo	Article Number	Materiál	Povrchová úprava	Rod Size	Thickness	Velikost drátu
010M6	592040	Ocel	Electrogalvaniz ed	M6	5 mm	10 mm
010M8S4	592140	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		M8	6.5 mm	13 mm
010M8	592050	Ocel	Electrogalvaniz ed	M8	6.5 mm	13 mm
010M10HD	592065	Ocel	Hot-Dip Galvanized	M10	8 mm	17 mm
010M10S4	592150	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		M10	8 mm	17 mm
010M12HD	592075	Ocel	Hot-Dip Galvanized	M12	10 mm	19 mm
010M12S4	592160	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		M12	10 mm	19 mm

Katalogové číslo	Article Number	Materiál	Povrchová úprava	Rod Size	Thickness	Velikost drátu
010M12	592070	Ocel	Electrogalvaniz ed	M12	10 mm	19 mm
010M16	400444	Ocel	Electrogalvaniz ed	M16	13 mm	24 mm
010M10	592060	Ocel	Electrogalvaniz ed	M10		

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

