

# MTSB Spring Toggle with Nut/Washer



## VLASTNOSTI

Washer, nut and toggle included

For fixing into hollow walls, hollow ceilings and suspended ceilings

## SPECIFIKACE

Table 1/2

Katalogové číslo	Article Number	Materiál	Povrchová úprava	Rod Size (RS)	Length (L)	Drill Bit Diameter
MTSB4	584410	Ocel	Electrogalvanizovaná	4	90mm	14mm

Table 2/2


Katalogové číslo	Article Number	Ultimate Static Load (F)
MTSB4	584410	1750N

## DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

The Ultimate Static Load value does not take into account the load-bearing characteristics of the supporting material. The appropriate safety factor is to be added to this load rating.

Spring toggle requires a minimum clearance of 35 mm (1.38") to open when installed.

## DIAGRAMS



## UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na [www.nvent.com](http://www.nvent.com) a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

