

# Door Contact Switch Without Cable

## Data Solutions

Door contact switch with magnetic contact, allows operational efficiency. This product is easy handlable by plug and play.



## CERTIFICATIONS



## VLASTNOSTI

Door contact switch (without connection cable)

## SPECIFIKACE

Table 1/2

Katalogové číslo	Hloubka	Výška	Provozní teplota	Stupeň krytí	Šířka	Complies With
20118-810	33.5mm	76.5mm	-25 to 75°C	IP66	31mm	UL® 508, EN 50047 form B

Table 2/2

Katalogové číslo	Current Rating	Množství v balení	Voltage	Velikost drátu
20118-810	3 – 6A	1	24 – 230V	0.5 – 2.5mm <sup>2</sup>

## DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

---

Please order bracket for installation of door switch (Varistar, Novastar, Eurorack) separately.

## UPOZORNĚNÍ

---

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na [www.nvent.com](http://www.nvent.com) a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRachte**