

Dry Contact Cable

Data Solutions



Dry Contact Cable to connect I/O sensors e.g. smoke for Enlogic.

VLASTNOSTI

Dry Contact Cable to connect I/O sensors e.g. smoke

1 m Cable to Sensor box with integrated magnet for easy mounting and 1.8 m connection Cable

For Enlogic

Hot pluggable for easy integration

Operating Temperature range 0 to 65 °C

SPECIFIKACE

Table 1/1

Katalogové číslo	Works With	Výška	Množství v balení	Plug Type	Removable Input Cable
EA9110	RackPower	260mm	1	RJ45	No

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE