

# Flat Braided Power Shunt, 200 mm<sup>2</sup>, 250 mm

## Data Solutions

### KATALOGOVÉ ČÍSLO

---

**PBC200X250**



### CERTIFICATIONS

---



### VLASTNOSTI

---

Ideal for transformer-busduct link

Solid palms can be drilled to fit customer specific designs

Extra flexible power connection and good resistance to vibration

### VLASTNOSTI PRODUKTU

---

Article Number: 564200

Materiál: Copper

Povrchová úprava: Tinned

Wire Diameter: 0.15mm

Cross Section: 200mm<sup>2</sup>

ΔT 30 K: 550A

ΔT 50 K: 729A

Length (L): 250mm

A: 55mm

B: 50mm

C: 9mm

2 Bar Current Coefficient: 1.72

Unit Weight: 0.76kg

## DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

---

When used in parallel, the two shunts must be spaced with a minimum distance equal to the thickness of the shunt to allow air cooling.

## DIAGRAMS

---



## UPOZORNĚNÍ

---

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na [www.nvent.com](http://www.nvent.com) a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**