

Flat Braided Power Shunt, 400 mm², 400 mm

Data Solutions

KATALOGOVÉ ČÍSLO

PBC400X400



CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

Ideal for transformer-busduct link

Solid palms can be drilled to fit customer specific designs

Extra flexible power connection and good resistance to vibration

VLASTNOSTI PRODUKTU

Article Number: 564500

Materiál: Copper

Povrchová úprava: Tinned

Wire Diameter: 0.15mm

Cross Section: 400mm²

ΔT 30 K: 853A

ΔT 50 K: 1131A

Length (L): 400mm

A: 85mm

B: 80mm

C: 11mm

2 Bar Current Coefficient: 1.6

Unit Weight: 2.2kg

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

When used in parallel, the two shunts must be spaced with a minimum distance equal to the thickness of the shunt to allow air cooling.

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE