

# Crimping Compression Tool Die, Type M2, Standard, 150 mm<sup>2</sup> Stranded, 300 kcmil Stranded

## Data Solutions

### KATALOGOVÉ ČÍSLO

---

**RKM2150**



### VLASTNOSTI

---

Suitable for cable lugs and connectors

### VLASTNOSTI PRODUKTU

---

Article Number: 716939

Lug/Connector Type: Standard

Conductor Size: 150 mm<sup>2</sup> Stranded; 300 kcmil Stranded

Crimping Width: 5mm

Tool: M2H; M2M

### UPOZORNĚNÍ

---

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na [www.nvent.com](http://www.nvent.com) a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**