

Crimping Compression Tool Die, Type M2, Standard, 240 mm² Stranded, 500 kcmil Stranded

Data Solutions

KATALOGOVÉ ČÍSLO

RKM2240



VLASTNOSTI

Suitable for cable lugs and connectors

VLASTNOSTI PRODUKTU

Article Number: 716941

Lug/Connector Type: Standard

Conductor Size: 240 mm² Stranded; 500 kcmil Stranded

Crimping Width: 5mm

Tool: M2H; M2M

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE