


Door Contact Switch Without Cable

Data Solutions

KATALOGOVÉ ČÍSLO

20118-810



Door contact switch with magnetic contact, allows operational efficiency. This product is easy handlable by plug and play.

CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

Door contact switch (without connection cable)

VLASTNOSTI PRODUKTU

Product Type: Switch

Hloubka: 33.5mm

Výška: 76.5mm

Provozní teplota: -25 to 75°C

Stupeň krytí: IP66

Šířka: 31mm

Complies With: UL® 508; EN 50047 form B

Current Rating: 3 – 6A

Gross Weight: 0.1kg

Množství v balení: 1

Voltage: 24 – 230V

Velikost drátu: 0.5 – 2.5mm²

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Please order bracket for installation of door switch (Varistar, Novastar, Eurorack) separately.

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE