

# Compact LED-Light 550LM Motion Sensor

## Data Solutions

### KATALOGOVÉ ČÍSLO

**57265**



The enclosure light provides a compact and flexible solution, and offers fast, easy assembly and installation. For mounting flexibility, the LED light can be fastened to the enclosure with screws or quickly attached to any flat steel surfaces with optional magnetic kits. A motion sensor is also available.

### CERTIFICATIONS



### VLASTNOSTI

Power cable for LED light mounting into cabinet

Lights can be easily mounted vertically or horizontally

Simple through-wiring based on a plug-and-play system

### VLASTNOSTI PRODUKTU

Vstupní napětí AC: 230V max

Accessory Type: Lights

Vstupní napětí DC: 24V max

Stupeň krytí: IP20

Length: 396mm

Množství v balení: 1

Barva: Black

Hloubka: 40mm

Povrchová úprava: Smooth Matte

Materiál: Plast

Product Type: Light

Typ: Cabinet Light

Šířka: 33mm

Barevná teplota: 5300K

Typ připojení: Infeed; Trough-Wiring; 2-Pole

Light Output: 550lm

Nominální napětí: 230V

Provozní teplota: -20 to 55°C

Hmotnost: 0.24kg

## UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na [www.nvent.com](http://www.nvent.com) a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**