

# Basic PDU, EB0305, 230 VAC, 1-PH, 63 A

## Data Solutions

### KATALOGOVÉ ČÍSLO

---

## EB0305

Modular, compact PDU. Ultra-Low Profile Design

### VLASTNOSTI

---

Enlogic Basic Power Distribution Units enable power in Cabinets as well as Open Frame Racks and Wall-Mount enclosures

Input Voltage 230 VAC, 1-phase

C13 and C19 outlets

1RU aluminum profile

Adjustable Toolless Mounting

### VLASTNOSTI PRODUKTU

---

Produktová řada: Enlogic

Typ: Basic PDU

Product Type: Socket Strip

Typ zásuvky: (6) C19

Socket Quantity: 6

Barva: Black

Circuit Breaker: 16 A, 1-pole, Hy-Mag

Switched Outlets: No

Circuit Breaker Quantity: 6

Input Cable Location: Front Feed

Input Voltage: 200 – 240V

Phase: 1 PH

Interrupt Rating: 5kAIC

Max Power Input: 14.4 kVA

Output Voltage: 200 – 240VAC

Amperage (Derated Amperage): 63 A

Plug Type: IEC 60309 363P6 (IP44)

Rack Units: 1U

Removable Input Cable: No

Metering Type: None

Množství v balení: 1

Input Cable Length: 3m

## DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

---

Please order bracket for vertical mounting separately.

## UPOZORNĚNÍ

---

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na [www.nvent.com](http://www.nvent.com) a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**