


Basic PDU, EB0328, 230 VAC, 1-PH, 32 A

Data Solutions

KATALOGOVÉ ČÍSLO

EB0328



Modular, compact PDU. Ultra-Low Profile Design

VLASTNOSTI

Enlogic Basic Power Distribution Units enable power in Cabinets as well as Open Frame Racks and Wall-Mount enclosures

Input Voltage 230 VAC, 1-phase

C13 and C19 outlets

1RU aluminum profile

Adjustable Toolless Mounting

VLASTNOSTI PRODUKTU

Produktová řada: Enlogic

Typ: Basic PDU

Product Type: Socket Strip

Typ zásuvky: (24) C13; (6) C19

Socket Quantity: 30

Barva: Black

Circuit Breaker: 16 A, 1-pole, Hy-Mag

Switched Outlets: No

Circuit Breaker Quantity: 2

Power Rating: 7.4 kVA

Input Cable Location: Top Feed

Input Voltage: 200 – 240V

Phase: 1 PH

Interrupt Rating: 5kAIC

Max Power Input: 7.44 kVA

Nominální napětí: 230V

On/Off Switch Included: No

Output Voltage: 230VAC

Amperage (Derated Amperage): 32 A

Plug Type: IEC 60309 332P6 (IP44)

Rack Units: 0U

Removable Input Cable: No

Metering Type: None

Materiál: Ocel

Povrchová úprava: Strukturovaný Práškový

Výška: 1490mm

Šířka: 52mm

Hloubka: 53mm

Hmotnost: 9.5kg

Množství v balení: 1

Input Cable Length: 3m

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Please order bracket for vertical mounting separately.

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE