

Enlogic Basic PDU

Data Solutions



The Basic PDU is a cost-effective, reliable power distribution solution. Premium hydraulic-magnetic circuit breakers operate consistently in high-temperature environments. The Basic PDU offers advanced features, such as color-coded locking IEC outlets, a slim chassis design, and toolless mounting backed by a 5-year hassle-free warranty.

VLASTNOSTI

Black Powder Coated Chassis

IEC 62368 listed. RoHS, and REACH compliant. See drawing for additional information.

SPECIFIKACE

Table 1/6

Katalogové číslo	Produktová řada	Typ	Product Type	Typ zásuvky	Socket Quantity	Barva
EB0860	Enlogic	Basic PDU	Socket Strip	(24) C13/C15, (24) C13/C15/C19/C21	48	Black
EB09JA	Enlogic	Basic PDU	Socket Strip	(18) C13/C15, (18) C13/C15/C19/C21	36	Black
EB0360	Enlogic	Basic PDU	Socket Strip	(16) C13/C15	20	Black

Table 2/6

Katalogové číslo	Switched Outlets	Cable Length	Circuit Breaker	Power Rating	Circuit Breaker Quantity	Interrupt Rating
EB0860	No	3000mm	20 A, 1-pole, Hy-MagA	17.3 kVA North America, 22.1 kVA International	6	

Katalogové číslo	Switched Outlets	Cable Length	Circuit Breaker	Power Rating	Circuit Breaker Quantity	InterruptRating
EB09JA	No	1800mm	20 A, 1-pole, Hy-MagA	34.6 kVA North America, 43.5 kVA International	12	
EB0360	No	3000mm	16 A, 1-pole, Hy-Mag	7.4 kVA	2	5kAIC

Table 3/6

Katalogové číslo	Nominal Power Output	Nominální napětí	Number of Output Voltages	Počet fází	On/Off Switch Included	Amperage (Derated Amperage)
EB0860	230VAC	415V			No	30 A (24 A) North America, 32 A International
EB09JA	230VAC	415V	36		No	60 A (48 A) North America, 63 A International
EB0360	230VAC	230V	20	1	No	32 A

Table 4/6

Katalogové číslo	Output Voltage	Rack Units	Plug Type	Metering Type	Removable Input Cable	Materiál
EB0860	208 – 230VAC	0U	IEC 60309 530P6/532P6	None	No	Ocel
EB09JA	208 – 230VAC	0U	IEC 60309 560P6/563P6	None	No	Ocel
EB0360	230VAC	0U	IEC 60309 332P6 (IP44)	None	No	Ocel

Table 5/6

Katalogové číslo	Povrchová úprava	Výška	Šířka	Hloubka	Hmotnost	Množství v balení
EB0860	Strukturovaný Práškový	1490mm	56mm	55mm		1
EB09JA	Strukturovaný Práškový	965mm	114mm	75mm		1
EB0360	Strukturovaný Práškový	817mm	52mm	53mm	3.6kg	1

Table 6/6

Katalogové číslo	Input Cable Length
------------------	--------------------

EB0860	3m
EB09JA	1.8m
EB0360	3m

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Warranty : nVent Enlogic branded equipment provided shall be free from manufacturing defects for a period of five (5) years from the invoice date to the original purchaser.

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE