

# Varistar CP Base/Plinth

## Data Solutions

A plinth allows functional storage of excess cable assemblies and protects the bottom part of the cabinet against rodents.



### VLASTNOSTI

2 support profiles, for front and rear

Static load-carrying capacity 1000 kg

### SPECIFIKACE

**Product Type:** Cabinet/Rack Base

**Materiál:** Ocel

Table 1/2

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Množství v balení	Barva	Kód barvy	Hloubka
24630-037	200mm	800mm	1	Black Grey	RAL 7021	
24630-034	100mm	600mm	1	Black Grey	RAL 7021	600mm
24630-066	200mm	600mm	1	Black Grey	RAL 7021	
24630-035	100mm	800mm	1	Black Grey	RAL 7021	
24630-065	100mm	800mm	1	Black Grey	RAL 7021	
24630-064	100mm	600mm	1	Black Grey	RAL 7021	
24630-036	200mm	600mm	1	Black Grey	RAL 7021	
24630-067	200mm	800mm	1	Black Grey	RAL 7021	

Table 2/2

Katalogové číslo	Povrchová úprava	Typ
24630-037	Strukturovaný Práškový	Base Plinth, Perforated
24630-034	Strukturovaný Práškový	Base Plinth, Perforated
24630-066	Strukturovaný Práškový	Base Plinth, Plain
24630-035	Strukturovaný Práškový	Base Plinth, Perforated
24630-065	Strukturovaný Práškový	Base Plinth, Plain
24630-064	Strukturovaný Práškový	Base Plinth, Plain
24630-036	Strukturovaný Práškový	Base Plinth, Perforated
24630-067	Strukturovaný Práškový	Base Plinth, Plain

## DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Please order side trims separately.

Cannot be used in conjunction with castors

## UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na [www.nvent.com](http://www.nvent.com) a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**