

Split Bolt Connector



CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

Unplated high-strength silicon bronze accommodates copper to copper connections

Tin plated, high-strength copper alloy split bolt with spacer separates dissimilar conductors and accommodates copper-to-copper, copper-to-aluminum and aluminum-to-aluminum connections

SPECIFIKACE

Tin Plating: No

Materiál: Silicon Bronze

Table 1/1

Katalogové číslo	Conductor Size	Torque (TQ)
ESB8	#16 Stranded - #8 Stranded, 1.5 mm ² Stranded - 6 mm ² Stranded	18.6 N·m
ESB6	#10 Solid - #6 Stranded, 6 mm ² Stranded - 10 mm ² Stranded	18.6 N·m
ESB4	#8 Solid - #4 Solid, 10 mm ² Stranded - 16 mm ² Stranded	18.6 N·m
ESB2	#6 Solid - #2 Stranded, 16 mm ² Stranded - 25 mm ² Stranded	31.1 N·m

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Oxide inhibitor recommended when used on aluminum conductor.

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE