

## Manipulace, EAT



Ergonomický montážní stůl nVent HOFFMAN s nastavitelnou výškou a sklápěním do více úhlů usnadňuje a zpřijemňuje pracovníkům montáž elektrických skříní a instalaci vodičů.

Ergonomický design snižuje zbytečné pohyby těla, minimalizuje námahu a zvedání a zlepšuje přístup k součástem. Ať už pracovníci stojí, nebo sedí, mohou pracovat s rozvaděči ergonomicky v poloze, která jim nejlépe vyhovuje. Rámy lze sklopit až o 90 stupňů, takže pracovníci mohou snadno sestavit všechny součásti na montážní desce a poté ji zasunout do skříně ze strany.

### VLASTNOSTI

Zvyšuje pohodlí a bezpečnost pracovníků.

Zlepšuje organizaci a efektivitu.

Elektrický provoz, sklápění do více úhlů (0–90°), nastavitelná výška.

Nosnost: 350 kg.

Pomocí nástavce montážního rámu lze dosáhnout maximální pracovní šířky 2230 mm.

Delivery: Assembly table base frame

## SPECIFIKACE

Table 1/1

Katalogové číslo	Výška	Stroke	Šířka	Hloubka	Angle	Load Capacity
EAT300	777mm	500mm	1200mm	1530mm	0 – 90°	350kg

## UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na [www.nvent.com](http://www.nvent.com) a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**